

Kabelfarben der MLL

Um es zu ermöglichen, sehr schnell zu helfen und vor allem Fehler in der Verkabelung leichter zu erkennen und beheben zu können, wurde am 15.02.2023 beim Stammtisch die Vereinheitlichung der Farben für die bei der MLL verwendeten Kabel ins Leben gerufen.

Die „Alternativen Farben“ wurden miterfasst, da es Kupferlackdraht aktuell nur in sieben Lackfarben (Rot, Grün, Blau, Schwarz, Orange, Violett und Gelb) gibt.

Kabelreihenfolge der MLL

| Nr. | Bezeichnung | Farbe | Flachband |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| 1 | Plus 5V | Weiß | Rot |
| 2 | Data In | Grün/Gelb | Grau |
| 3 | GND | Schwarz | Grau |
| 4 | Data Out | Gelb | Grau |
| 5 | GND | Schwarz | Grau |
| 6 | Plus 12 V | Orange | Grau |

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/hilfestellungen/kabelfarben?rev=1709415087>

Last update: **2024/03/02 21:31**

